

取扱い商品のご案内

150kg・300kgタイプ

ダブルベアリング台車

驚異の
低騒音!!約40dB

この走り!
業界トップクラスの
滑らかさと静かさ

滑り止めゴム4箇所!



**ワンタッチ式
折りたたみ
ハンドル採用**

※ハンドル引き上げ時に下部
横棒を押さずに引き上げ
出来ます。



02 固定キャスター




ダブルベアリング
直進性がスムーズ。

天然ゴム採用で走行時のショックを吸収!

01 自在キャスター



トリプルベアリング
旋回がスムーズ。



型式	均等荷重	騒音値	長さ×幅×高さ	ハンドル高さ	車輪径	重量
0091-0649	150kg	約40dB	720×484×165	850	100	9.3kg
0091-0650	300kg		900×600×210	890	130	14.5kg

※長さ/幅/高さ/径は全てmm単位

URL <https://www.maruyasu-s.co.jp>



フォークリフト 部品センター
株式会社 丸安商会
〒553-0003 大阪市福島区福島8丁目18番14号
TEL 06-6452-5211(代) FAX 06-6452-5217



取扱い商品のご案内

製品特長

- ①とにかく静か!!走行音約40dB
- ②重い商品を乗せて移動する際の、初動がスムーズ(女性でも安心)
- ③フットストッパーを付ければ坂道での作業も安心
- ④他社同等製品の半値近い価格で提供

フットストッパー取付手順

ダブルベアリング台車用フットストッパーをオプションで購入いただくとストッパー付き台車になります。




▲ダブルベアリング台車用フットストッパー



01 台車を裏側に置く



02 フットストッパーを用意する



03 台車ハンドル固定部品をモンキーレンチ等で取り外す



04 フットストッパーを写真のように置く



05 ワッシャー、スプリングワッシャー、ナットの順に取付箇所セットする



06 ナットをしっかり締める



07 フットストッパー取付完成



ストップ状態

完成



OFF (解除) ON (ロック)

オプションフットストッパー型式	適合台車	重量
PLA-150S	0091-0649	1.7kg
PLA-300S	0091-0650	2.2kg

URL <http://www.maruyasu-s.co.jp>